

HOLEX**Lamellás csiszoló Vlies (A), durva, Fej Ø×fej szélesség: 50X20mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	554950 50X20
GTIN	4045197241184
Árucikk kategória	52E

Leírás**Kivitel:**

Vlies lamellák legyezőszerű elrendezésben a csiszolóhenger tengelye körül. Szár Ø 6 mm. Vlies normál korunddal (A) telítve. **Egyenletes, matt finist** hoz létre.

Felhasználás:

Szennyeződés- és oxidréteg eltávolításához fémekről, valamint Cr-Ni és más nemesacélok, illetve könnyű- és színesfémek mattírozásához.

Műszaki leírás

Fej szélesség	20 mm
Ajánlott fordulatszám	6000 min ⁻¹
Maximális fordulatszám	11000 min ⁻¹
Szár Ø	6 mm
Fej Ø	50 mm
Csiszolóeszköz rövid jelölése	A
Szemcseméret	100
Finomsági fok	durva

Terméknév attribútum	durva
Termék fajtája	Lamellás csiszoló

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu Mg	feltételesen alkalmas		
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	feltételesen alkalmas		
Acél < 67 HRC	feltételesen alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	feltételesen alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Műanyag, GFK	alkalmas		
Fa	alkalmas		
Lakk	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		