

## Csőmenet Megy-oldali gyűrűs idomszer, Menet: G1coll



### Rendelési adatok

Rendelés száma	486150 G1
GTIN	2050001035943
Árucikk kategória	48B

### Leírás

**Kivitel:**

DIN EN ISO 228-2 szerinti idomszerek. A tűrési osztályú menetidomszerek.

**Szabvány:**

**DIN EN ISO 228**

**Figyelem:**

Menetidomszerek más átmérőkkel külön rendelésre szállíthatóak.

### Műszaki leírás

Menet / coll	11
Menet Ø	33,25 mm
Menet	G1
Tűrési osztály	A
Kalibrálás	L12
Idomszert fajtája	Megy oldali idomszer
Tűrésmező	A

Menetfajta	G
Szabvány	DIN 228
Termék fajtája	Megy-oldali gyűrűs menetidomszer

### Szolgáltatások

Kalibrálás Gyűrűs menetidomszer maximális Ø 60 mm	028600 60
DAkKS kalibrálás Gyűrűs menetidomszer Maximális Ø 100 mm	028640 100