

## Csőmenet Nem megy-oldali dugós idomszer, Menet: G2coll



### Rendelési adatok

Rendelés száma	486170 G2
GTIN	2050001045997
Árucikk kategória	48B

### Leírás

**Kivitel:**

DIN EN ISO 228-2 szerinti idomszerek. A tőrési osztályú menetidomszerek.  
Nem megy-oldali idomszerek pirossal jelölve.

**Szabvány:**

**DIN EN ISO 228**

**Figyelem:**

Menetidomszerek más átmérőkkel külön rendelésre szállíthatóak.

### Műszaki leírás

Tőrési osztály	A
Menet	G2
Menet Ø	59,61 mm
Menet / coll	11
Szabvány	DIN 228
Menetfajta	G
Tőrésmező	A
Idomszert fajtája	Nem megy-oldali idomszer
Kalibrálás	L11
Termék fajtája	Nem megy-oldali dugós menetidomszer

## Szolgáltatások

DAkKS kalibrálásMegy- vagy nem megy-oldali dugós mentidomszer Maximális Ø 90 mm

028540 90

KalibrálásMegy-oldali vagy nem megy-oldali dugós mentidomszer maximális Ø 60 mm

028500 60