

HOLEX**Csiszolólamellás korong (A), Ø 165×30 mm, Szemcsézet: 120****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 555145 120 |
| GTIN | 4045197525680 |
| Árucikk kategória | 52E |

Leírás**Kivitel:**

Csiszolólamellás korong **korundvászonnal (A)**. Furat Ø 54 mm.

Felhasználás:

Hegesztési varratok eltávolításához és tisztításához, szabálytalan profillal rendelkező nagy felületek és munkadarabok csiszolásához.

Figyelem:

54 mm Ø-nél kisebb felfogó tengelyekhez kérjük használja az 555140 cikkszámú felfúrható fém karimát. További méretek külön rendelésre szállíthatók.

Csiszolóeszköz rövid jelölése: A

Maximális fordulatszám: 5200 min⁻¹

Műszaki leírás

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Furat Ø | 54 mm |
| Szemcsézet | 120 |
| Csiszolóanyag | Normál korund (A) |
| Csiszolóeszköz rövid jelölése | A |

| | |
|------------------------|-------------------------|
| Tárca Ø | 165 mm |
| Tárcsaszélesség | 30 mm |
| Terméknév attribútum | Ø 165×30 mm |
| Maximális fordulatszám | 5200 min ⁻¹ |
| Termék fajtája | Csiszolólamellás korong |

Tartozék

| | |
|--|-----------|
| Fém szűkítő karima pár, felfúrható Furat Ø-höz 54 mm | 555140 54 |
|--|-----------|