

HOLEX**Csiszolólamellás korong (A), Ø 165×30 mm, Szemcsézet: 60****Rendelési adatok**

Rendelés száma	555145 60
GTIN	4045197525666
Árucikk kategória	52E

Leírás**Kivitel:**

Csiszolólamellás korong **korundvászonnal (A)**. Furat Ø 54 mm.

Felhasználás:

Hegesztési varratok eltávolításához és tisztításához, szabálytalan profillal rendelkező nagy felületek és munkadarabok csiszolásához.

Figyelem:

54 mm Ø-nél kisebb felfogó tengelyekhez kérjük használja az 555140 cikkszámú felfúrható fém karimát. További méretek külön rendelésre szállíthatók.

Csiszolóeszköz rövid jelölése: A

Maximális fordulatszám: 5200 min⁻¹

Műszaki leírás

Furat Ø	54 mm
Szemcsézet	60
Csiszolóanyag	Normál korund (A)
Csiszolóeszköz rövid jelölése	A

Tárca Ø	165 mm
Tárcsaszélesség	30 mm
Terméknév attribútum	Ø 165×30 mm
Maximális fordulatszám	5200 min ⁻¹
Termék fajtája	Csiszolólamellás korong

Tartozék

Fém szűkítő karima pár, felfúrható Furat Ø-höz 54 mm	555140 54
--	-----------