

HOLEX**ISO tartótányér rugalmas/sima, Külső Ø: 117mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	566650 117
GTIN	2050001032171
Árucikk kategória	52M

Leírás**Kivitel:**

Nagy hőállóságú fiber tárcsa tartótányér. Speciális formatervezésű a fiber tárcsák teljes teljesítménytényének eléréséhez.

Rugalmas speciális műanyag tányér **flexibilis kontúr csiszoláshoz**. Ideális 60-as és finomabb szemcsézethez.

ISO szerint.

Műszaki leírás

Maximális kerületi sebesség	80 m/s
Maximális fordulatszám	12500 min ⁻¹
Tárcsa Ø-höz	125 mm
Külső Ø	117 mm
Inkl. felfogó anya	igen
Termék fajtája	Tartótányér