

**HOLEX****ISO tartótányér rugalmas/sima, Külső Ø: 172mm****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 566650 172    |
| GTIN              | 2050001032188 |
| Árucikk kategória | 52M           |

**Leírás****Kivitel:**

Nagy hőállóságú fiber tárcsa tartótányér. Speciális formatervezésű a fiber tárcsák teljes teljesítménytényének eléréséhez.

**Rugalmas** speciális műanyag tányér **flexibilis kontúr csiszoláshoz**. Ideális 60-as és finomabb szemcsézethez.

ISO szerint.

**Műszaki leírás**

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Maximális fordulatszám      | 8500 min <sup>-1</sup> |
| Maximális kerületi sebesség | 80 m/s                 |
| Tárcsa Ø-höz                | 180 mm                 |
| Külső Ø                     | 172 mm                 |
| Inkl. felfogó anya          | igen                   |
| Termék fajtája              | Tartótányér            |