



## Szalagcsiszoló gép GX, Típus: 790131



### Rendelési adatok

Rendelés száma	077610 790131
GTIN	4014586872018
Árucikk kategória	03H

### Leírás

#### Kivitel:

Modulárisan bővíthető, nagy teljesítményű szalagcsiszoló kis sorozatokhoz.

- **Levehető forgácsgyűjtő.**
- **Külső elszívás csatlakoztatása lehetséges.**

#### Figyelem:

A csiszolószalagokat lásd az 558310 és 558453-56 sz. cikkszámoknál.

### Műszaki leírás

Maximális fordulatszám 1. fokozat	3000 min <sup>-1</sup>
Szalaghossz	2000 mm
Gyártó jelölése	GX 75
Szalagszélesség	75 mm
Súly	75 kg
Energiaellátás	Vezetékes

Termék fajtája

Szalagcsiszoló

**Tartozék**

Cirkon korund csiszolószalag (ZA)GRIT R Szemcsézet 36	558454 36
Cirkon korund csiszolószalag (ZA)GRIT R Szemcsézet 120	558453 120
Cirkon korund csiszolószalag (ZA)GRIT R Szemcsézet 120	558454 120
Cirkon korund csiszolószalag (ZA)ZK713X Szemcsézet 120	558310 120
Cirkon korund csiszolószalag (ZA)ZK713X Szemcsézet 60	558310 60
Cirkon korund csiszolószalag (ZA)ZK713X Szemcsézet 80	558310 80
Cirkon korund csiszolószalag (ZA)GRIT R Szemcsézet 60	558454 60
Cirkon korund csiszolószalag (ZA)GRIT R Szemcsézet 36	558453 36
Cirkon korund csiszolószalag (ZA)GRIT R Szemcsézet 36	558456 36
Cirkon korund csiszolószalag (ZA)GRIT R Szemcsézet 80	558454 80
Cirkon korund csiszolószalag (ZA)ZK713X Szemcsézet 40	558310 40
Cirkon korund csiszolószalag (ZA)GRIT R Szemcsézet 60	558453 60
Cirkon korund csiszolószalag (ZA)GRIT R Szemcsézet 80	558453 80