

3M**Durva tisztítótárcsa (SiC) üvegszálas hátoldallal, CG-DB, Tárcsa Ø: 115mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	566712 115
GTIN	53134375451777
Árucikk kategória	53M

Leírás**Kivitel:**

Csiszolótárcsa szintetikus, csiszolószemcsével egyenletesen szórt nylon vlies-zel. A nagyon **durva vlies szerkezet** vastag és lágy bevonatoknál sem tömődik el. Rugalmas vlies test, ideális **íves felületek megmunkálásához**. Lágy és egyenletes finist hoz létre, különösen alkalmas látható felületekhez.

Felhasználás:

Rozsdátlanításhoz, lakk eltávolításához, hegesztési varratok tisztításához és felületi szennyeződések eltávolításához.

Üvegszálás hátoldallal, az 566650 sz. **csiszolótárcsával** történő használathoz.

Figyelem:

Durva tisztítótárcsákat egyenes csiszolókhöz lásd a 556270 cikkszámától.

Műszaki leírás

Ajánlott fordulatszám	5000 - 7000 min ⁻¹
Maximális fordulatszám	11000 min ⁻¹
Furat Ø	22,23 mm
Tárcsa Ø	115 mm

Csiszolóeszköz rövid jelölése	SiC
Keménységi fok	közepes
Finomsági fok	nagyon durva
Vas-, kén- és klórtartalom	< 0,1 %
Alak leírása	lapos
Terméknév attribútum	CG-DB
Maximális kerületi sebesség	60 m/s
Termék fajtája	Durva tisztító vlies

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu Mg	alkalmas		
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Műanyag, GFK	alkalmas		
Fa	alkalmas		
Lakk	alkalmas		
Uni	alkalmas		
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		

