



Csiszolóvlies korong készlet, 3 darabos (A), tisztításhoz és mattírozáshoz durva, Gyűrű Ø: 100mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	555760 100
GTIN	4013349627957
Árucikk kategória	56Z

Leírás

Kivitel:

Az **Unipol® csiszolóvlies korongok** fém magra vannak tekerve; **a készlet 3 korongot tartalmaz.**

Felhasználás:

A csiszoló vlies korongok tetszőleges számban és szélességben foghatók be. Az összes fémhez (INOX, acél, alumínium, sárgaréz), műanyagokhoz, fához és kerámiához alkalmas. **Durva és agresszív csiszolóvlies** (kb. 100-as szemcse) vakrozda és felületi szennyeződések eltávolításához. Régi festékek, lakkok, műanyagok és gumi alkatrészek érdesítéséhez, dekoratív fémfelületek szálciszolásához (Rt érdességmélység kb. 3,5 – 4 µm).

Figyelem:

Felfogó tüskéket a csiszoló vlies korongokhoz lásd 555785 sz.

Műszaki leírás

Szúkitó gyűrű Ø	10 mm
Szúkitó gyűrű Ø	14 mm
Szúkitó gyűrű Ø	16 mm
Furat Ø	20 mm

Gyűrű Ø	100 mm
Gyűrűszélesség	25 mm
Termék fajtája	Csiszoló vlies korong

Tartozék

Polírozó paszta rúdUnipol® Szín WHITE	555740 WHITE
Polírozó paszta rúdUnipol® Szín BLUE	555740 BLUE