

3M Scotch-Brite™

**Tépőzáras csiszolóvlies tárcsa SC-DH, Ø 125 mm, Szemcseméret: 280****Rendelési adatok**

Rendelés száma	566925 280
GTIN	4046719057931
Árucikk kategória	53M

**Leírás****Kivitel:**

Tépőzáras vlies csiszolótárcsa áttűzött szövetalátéttel a tépőzár biztos tapadásához. Kivehető központosító maggal a tárcsa pontosabb pozicionálásához és jobb tapadásához a tartótányéron **(az 566965 sz. tépőzáras csiszolótányérral kb. 50%-kal alacsonyabb a vibrációs szint).**

**Felhasználás:**

Sarokcsiszolókon az 566960 ill. 566965 sz. tépőzáras csiszolótárcsával.

**Finiseléshez, mattírozáshoz, átmenetek készítéséhez** az érdesség mélységének jelentős csökkenése mellett, valamint **könnyű tisztítási** (pl. futtatási színek eltávolításához) és **sorjázási munkákhoz.**

**Figyelem:**

Tépőzáras csiszolótárcsákat előcsiszoláshoz lásd a **567705** sz.-től.

**Műszaki leírás**

Kivitel	A very fine
Finomsági fok	finom
Szemcseméret	280
Festék	kék

Tárcsa Ø	125 mm
Sorozat	SC-DH
Csiszolóeszköz rövid jelölése	A
Vas-, kén- és klórtartalom	< 0,1 %
Terméknév attribútum	Ø 125 mm
Gyártó jelölése	SC-DH
Maximális kerületi sebesség	40 m/s
Termék fajtája	Csiszoló vliés

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu Mg	alkalmas		
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Műanyag, GFK	alkalmas		
Fa	alkalmas		
Lakk	alkalmas		
Uni	alkalmas		
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		

**Tartozék**

Tépőzáras csiszolótárcsaKözpontosítással és M 14 menettel Külső Ø 125 mm	566965 125
Tépőzáras csiszolótárcsaMenet M 14 Külső Ø 125 mm	566960 125