

HOLEX**Fóliaszalag 150×2500 mm, Ötvözetlen acél, Vastagság: 0,5mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	478700 0,5
GTIN	4045197207876
Árucikk kategória	42H

Leírás**Kivitel:**

Ez a precíziós idomszer-szalag jól letekerhetően műanyag dobozokban tárolható (könnyen kivehető). Az egyes dobozok blokká kapcsolhatóak össze, helykímélő módon egymásra helyezhetőek és védik az anyagot a szennyeződéstől.

C-acél – Szénacél, szerszámanyag sz. 1.0330 (DC01 C490 MA), hideghengerelt, fényes felület.

Felhasználás:

Szerszámok **felszerelésére**, készülékek **beállítására**, tőrések **kiegyenlítésére**, készülékek **alátéteként**, gépek **beigazítására**, idomok **beállítására**, csapágyhézag **beállítására**, aggregátok **illesztésére**, ollókések **utánállítására**, munkadarabok **beállítására** stb.

Műszaki leírás

Vastagság	0,5 mm
Alapanyag	Szénacél
Hibahatár	±10 µm
Fóliahossz	2500 mm
Fóliaszélesség	150 mm
Terméknév attribútum	Ötvözetlen acél
Termék fajtája	Fóliaszalag

