

Garant**Vlies csiszoló csillag, Ø 19 mm, Szemcseméret: 280**

Rendelési adatok

Rendelés száma	555911 280
GTIN	
Árucikk kategória	51E

Leírás

Kivitel:

Csillag alakban elrendezett csiszolóvlies menetes befogással. Szakadásálló és robusztus vlies kivitel, nem rojtosodik ki a vágott éleken.

2 rétegű.

Felhasználás:

Nehezen hozzáférhető helyeken, mint **furatok, belső menetek, csövek** és **mélyesdések** tisztításához, sorjázásához és finiseléséhez. Az 555920 sz. befogócsappal használja.

Műszaki leírás

Finomsági fok	finom
Ø	19 mm
Festék	piros
Szemcseméret	280
Vas-, kén- és klórtartalom	< 0,1 %
Terméknév attribútum	Ø 19 mm

Ajánlott fordulatszám	10000 min ⁻¹
Maximális fordulatszám	20000 min ⁻¹
Termék fajtája	Legyezős tárcsa

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu Mg	alkalmas		
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Műanyag, GFK	alkalmas		
Fa	alkalmas		
Kőzet	feltételesen alkalmas		
Lakk	alkalmas		
Uni	alkalmas		
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		

Tartozék

Rögzítőcsap Teljes hossz 75 mm	555920 75
Rögzítőcsap Teljes hossz 120 mm	555920 120