

3M Scotch-Brite™

Tépőzáras csiszolóvlies tárcsa SC-DH, Ø 178 mm, Szemcseméret: 100**Rendelési adatok**

Rendelés száma	566935 100
GTIN	4046719005420
Árucikk kategória	53M

Leírás**Kivitel:**

Tépőzáras vlies csiszolótárcsa áttűzött szövetalátéttel a tépőzár biztos tapadásához. Kivehető központosító maggal a tárcsa pontosabb pozícionálásához és jobb tapadásához a tartótányéron **(az 566965 sz. tépőzáras csiszolótányérral kb. 50%-kal alacsonyabb a vibrációs szint.)**

Felhasználás:

Sarokcsiszolókon az 566960 ill. 566965 sz. tépőzáras csiszolótárcsával.

Finiseléshez, mattírozáshoz, átmenetek készítéséhez az érdesség mélységének jelentős csökkenése mellett, valamint **könnyű tisztítási** (pl. futtatási színek eltávolításához) és **sorjázási munkákhoz.**

Figyelem:

Tépőzáras csiszolótárcsákat előcsiszoláshoz lásd a **567705** sz.-től.

Műszaki leírás

Finomsági fok	durva
Festék	barna
Szemcseméret	100
Kivitel	A coarse

Tárcsa Ø	178 mm
Sorozat	SC-DH
Csiszolóeszköz rövid jelölése	A
Vas-, kén- és klórtartalom	< 0,1 %
Terméknév attribútum	Ø 178 mm
Gyártó jelölése	SC-DH
Maximális kerületi sebesség	40 m/s
Termék fajtája	Csiszoló vliés

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu Mg	alkalmas		
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Műanyag, GFK	alkalmas		
Fa	alkalmas		
Lakk	alkalmas		
Uni	alkalmas		
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		

Tartozék

Tépőzáras csiszolótárcsaKözpontosítással és M 14 menettel Külső Ø 178 mm	566965 178
Tépőzáras csiszolótárcsaMenet M 14 Külső Ø 178 mm	566960 178