

HOLEX**Tépőzáras csiszolótárcsa Menet M 14, Külső Ø: 125mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	566960 125
GTIN	2050001030450
Árucikk kategória	52M

Leírás**Kivitel:**

Tapadó oldal dupla T-horgos rendszerrel, a tépőzáras csiszolóvliés tárcsák biztonságos rögzítéshez.

Alkalmazható:

Tépőzáras tárcsákhoz **központosító furat nélkül.**

Figyelem:

Maximális kerületi sebesség sarokcsiszolókon **tépőzáras csiszolótárcsákkal** 40 m/s.

Műszaki leírás

Maximális fordulatszám	11000 min ⁻¹
Maximális kerületi sebesség	40 m/s
Külső Ø	125 mm
Termék fajtája	Tartótányér