



Fiber tárcsa tartótányér kemény/bordázott, Külső Ø: 180mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	566690 180
GTIN	4046719523856
Árucikk kategória	53M

Leírás

Kivitel:

Nagy hőállóságú fiber tárcsa tartótányér. Speciális formatervezésű a fiber tárcsák teljes teljesítménytényének eléréséhez.

Kemény, nem deformálódó fiber tárcsa tartótányér. **Finom bordázatú** felfekvő felület a szemcse optimális megtámasztásához a perem- és felületcsiszolásnál. **Nagyon nagy hőállóságú** speciális műanyag. Ideális **durva csiszoló- és nagyoló megmunkáláshoz** 36 - 60-as szemcsézetten.

Plusz 5/8 felfogó anyával.

Műszaki leírás

Maximális fordulatszám	8500 min ⁻¹
Maximális kerületi sebesség	80 m/s
Külső Ø	180 mm
Keményégi fok	kemény
Termék fajtája	Tartótányér