

**HOLEX****Durva tisztítótárcsa (SiC), Tárcsa Ø: 125mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	566750 125
GTIN	4045197566133
Árucikk kategória	52E

**Leírás****Kivitel:**

Csiszolótárcsa szintetikus, csiszolószemcsével egyenletesen szórt nylon vlies-zel. A nagyon **durva vlies szerkezet** vastag és lágy bevonatoknál sem tömődik el. Kemény és agresszív vlies kivitel **univerzális felhasználáshoz** nagyméretű munkafelületen.

**Felhasználás:**

Rozsdátlanításhoz, lakk eltávolításához, hegesztési varratok tisztításához és felületi szennyeződések eltávolításához.

**Üvegszövet-tányérral** sarokcsiszolókon történő **közvetlen befogáshoz**.

**Figyelem:**

Durva tisztítótárcsákat egyenes csiszolókhöz lásd az 556270 cikkszámától.

**Műszaki leírás**

Ajánlott fordulatszám	5000 - 7000 min <sup>-1</sup>
Maximális fordulatszám	10000 min <sup>-1</sup>
Furat Ø	22,23 mm
Tárcsa Ø	125 mm
Csiszolóeszköz rövid jelölése	SiC

Keménységi fok	kemény
Finomsági fok	nagyon durva
Vas-, kén- és klórtartalom	< 0,1 %
Alak leírása	lapos
Maximális kerületi sebesség	60 m/s
Termék fajtája	Durva tisztító vliés

### Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu Mg	alkalmas		
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Műanyag, GFK	alkalmas		
Fa	alkalmas		
Lakk	alkalmas		
Uni	alkalmas		
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		