

HOLEX**Tépőzáras csiszolótárcsa Menet M 14, Külső Ø: 178mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	566960 178
GTIN	4001895411304
Árucikk kategória	52M

Leírás**Kivitel:**

Tapadó oldal dupla T-horgos rendszerrel, a tépőzáras csiszolóvlies tárcsák biztonságos rögzítéshez.

Alkalmazható:

Tépőzáras tárcsákhoz **központosító furat nélkül**.

Figyelem:

Maximális kerületi sebesség sarokcsiszolókon **tépőzáras csiszolótárcsákkal** 40 m/s.

Műszaki leírás

Maximális kerületi sebesség	40 m/s
Maximális fordulatszám	6000 min ⁻¹
Külső Ø	178 mm
Termék fajtája	Tartótányér