

**Fiber tárcsa ZF 714 cirkon korund (ZA), Ø 180 mm, Szemcsézet: 60****Rendelési adatok**

Rendelés száma	566630 60
GTIN	4018875362907
Árucikk kategória	56V

Leírás**Kivitel:**

Szakadásmentes, de nagyon hajlékony **vulkánfiber**. 22,23 mm-es furat és keresztornyok.

Fiber tárcsa VSM ZF 714 nagy csiszolási teljesítménnyel jó élettartam mellett. Hűvös csiszolás. Kifejezetten ötvözött acélokhoz, színes- és könnyűfémekhez ill. szürkeöntvényhez. Szemcséfajta:

Cirkon korund (ZA) nagy csiszolóteljesítményű bevonattal.

Felhasználás:

Sarokcsiszolókon max. 80 m/s kerületi sebességgel az 566650 / 6670sz. tartótányérral. **Sík vagy íves felületek nagy rugalmasságú csiszolásához.**

Műszaki leírás

Szemcsézet	60
Tárcsa Ø	180 mm
Sorozat	ZF714 fogazás
Csiszolóanyag	Cirkon korund (ZA).
Csiszolóeszköz rövid jelölése	ZA
Csiszolóeszköz alapja	Fiber tárcsa
Vas-, kén- és klórtartalom	< 0,1 %

Terméknév attribútum	Ø 180 mm
Furat Ø	22,23 mm
Anyaghoz optimalizálva	Acél
Anyaghoz optimalizálva	INOX
Maximális kerületi sebesség	80 m/s
Maximális fordulatszám	8488 min ⁻¹
Termék fajtája	Fiber tárcsa

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	feltételesen alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Száraz	alkalmas		

Tartozék

ISO tartótányérrugalmas/sima Külső Ø 172 mm	566650 172
ISO tartótányérközepkemény/bordázott Külső Ø 172 mm	566670 172
Tartótányérkemény/bordázott Külső Ø 180 mm	566672 180