



Tépőzáras csiszolótárcsa Központosítással és M 14 menettel, Külső Ø: 115mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	566965 115
GTIN	5010027826946
Árucikk kategória	53M

Leírás

Kivitel:

Tapadó oldal dupla T-horgos rendszerrel, a tépőzáras csiszolóvlies tárcsák biztonságos rögzítéshez.

Alkalmazható:

566902 – 566950 sz. csiszolóvlies tárcsához **központosítással**.

Figyelem:

Maximális kerületi sebesség sarokcsiszolókon **tépőzáras csiszolótárcsákkal** 40 m/s.

Műszaki leírás

Maximális kerületi sebesség	40 m/s
Maximális fordulatszám	12000 min ⁻¹
Külső Ø	115 mm
Termék fajtája	Tartótányér