

HOLEX**ISO tartótányér középkemény/bordázott, Külső Ø: 108mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	566670 108
GTIN	2050001031778
Árucikk kategória	52M

Leírás**Kivitel:**

Nagy hőállóságú fiber tárcsa tartótányér. Speciális formatervezésű a fiber tárcsák teljes teljesítménytényének eléréséhez.

Középkemény tányér széles bordákkal a szemcse jobb megtámasztásához perem- és felületcsiszolásnál. **Durvább csiszolási munkákhoz** 36 – 60-as szemcsézetel. ISO szerint.

Műszaki leírás

Maximális kerületi sebesség	80 m/s
Maximális fordulatszám	13300 min ⁻¹
Tárcsa Ø-höz	115 mm
Külső Ø	108 mm
Inkl. felfogó anya	igen
Termék fajtája	Tartótányér