



Sarokpolírozó WPO, Típus: 72214900



Rendelési adatok

Rendelés száma	077712 72214900
GTIN	4014586862729
Árucikk kategória	03F

Leírás

Kivitel:

- **Fokozatmentes elektronikus fordulatszám-szabályozás a behelyezett szerszám optimális használatához.**
- **Felfogó tuskével teljes értékű szatináló gépként is használható hosszanti munkákhoz.**
- **Maximális fordulatszám-stabilitás minden terhelésnél, a teljes beállítási tartományban.**
- **Indítás-letiltás az áramkimaradás utáni újbóli bekapcsolódás megakadályozására.**

Tartalom:

Finom sarokpolírozó WPO 14-25E, segédmarkolat.

Opcionális tartozék:

Alapkészlet felületekhez, 077718 sz. F méret, szatináló készlet profilokhoz, 077718 sz. S méret, polírozó készlet, 077718 sz. P méret, cső-készlet, 077718 sz. R méret.

Műszaki leírás

Gyártó jelölése	WPO 14-25 E
Max. vibráció EN szerint	3,5 m/s ²
Szerszám befogás	M14
Fordulatszám-tartomány	900 - 2500 min ⁻¹

Max. polírozó szerszám Ø	250 mm
Teljesítményfelvétel	1200 W
Súly	2,4 kg
Energiaellátás	Vezetékes
Termék fajtája	Polírozó

Tartozék

Nemesacél készlet sarokpolírozóhoz WPO Típus S	077718 S
Nemesacél készlet sarokpolírozóhoz WPO Típus F	077718 F
Nemesacél készlet sarokpolírozóhoz WPO Típus R	077718 R