



## Tépőzáras csiszolótárcsa Központosítással és M 14 menettel, Külső Ø: 125mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	566965 125
GTIN	4046719066537
Árucikk kategória	53M

### Leírás

#### Kivitel:

Tapadó oldal dupla T-horgos rendszerrel, a tépőzáras csiszolóvlies tárcsák biztonságos rögzítéshez.

#### Alkalmazható:

566902 – 566950 sz. csiszolóvlies tárcsához **központosítással**.

#### Figyelem:

Maximális kerületi sebesség sarokcsiszolókon **tépőzáras csiszolótárcsákkal** 40 m/s.

### Műszaki leírás

Maximális kerületi sebesség	40 m/s
Maximális fordulatszám	11000 min <sup>-1</sup>
Külső Ø	125 mm
Termék fajtája	Tartótányér