



## ISO tartótányér középkemény/bordázott, Külső Ø: 117mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	566670 117
GTIN	2050001031785
Árucikk kategória	52M

### Leírás

#### Kivitel:

Nagy hőállóságú fíber tárcsa tartótányér. Speciális formatervezésű a fíber tárcsák teljes teljesítménytényének eléréséhez.

**Középkemény tányér széles bordákkal** a szemcse jobb megtámasztásához perem- és felületcsiszolásnál. **Durvább csiszolási munkákhoz** 36 – 60-as szemcsézetel. ISO szerint.

### Műszaki leírás

Maximális kerületi sebesség	80 m/s
Maximális fordulatszám	12500 min <sup>-1</sup>
Tárcsa Ø-höz	125 mm
Külső Ø	117 mm
Inkl. felfogó anya	igen
Termék fajtája	Tartótányér