



Füldugó készlet E-A-R™ CLASSIC™ II, Típus: RT500



Rendelési adatok

Rendelés száma	097310 RT500
GTIN	4046719345540
Árucikk kategória	04M

Leírás

Kivitel:

E-A-R™ CLASSIC™ II. A nem gyúlékony poliuretán habszivacs a lassú alakvisszanyerésével és a test hőjére való reagálással optimálisan illeszkedik a hallójáratához és ezáltal megbízható szigetelést biztosít. Az **érdesített felület** és a folyadékokkal szembeni ellenállás megakadályozzák a hallójáratban való elcsúszást. SNR = 28 dB (H = 30 dB; M = 24 dB; L = 22 dB).

Műanyag felső rész 500 párral One-Touch-Pro™ füldugó adagolóhoz.

Füldugó anyaga: Poliuretán

Tartalom: 500 pár

Csomagolás: ömlesztve

Műszaki leírás

Tartalom	500 pár
Csomagolás	ömlesztve
SNR érték (szigetelő érték)	28 dB(A)
Füldugó anyaga	Poliuretán

Termék fajtája

Egyszer használatos füldegó

Tartozék

Zajterhelés jelző NI100

097305

Füldugó adagoló készlet One-Touch™ Pro

097515

Füldugó adagoló Típus 500

097530 500