



Hézagolólemez készlet, 5 darabos, 100×500 mm, rozsdamentes, Vastagság: 0,05mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	478755 0,05
GTIN	2050001057563
Árucikk kategória	48B

Leírás

Kivitel:

Hideghengerelt, rugó keménységű, maximális síkpontosságú hézagmérő szalagacél. A fóliavastagság letörölhetetlenül megjelölve. Stabil adagolótartóban tárolva.

Rozsdamentes – rozsdamentes és saválló nemesacél, szerszámanyag sz. 1.4310 (ill. 1.4301 vastagság 0,02 és 0,05 mm), hideghengerelt, rugó keménységű, fényes felület.

Felhasználás:

Szerszámok **felszerelésére**, készülékek **beállítására**, tőrések **kiegyenlítésére**, készülékek **alátéteként**, gépek **beigazítására**, idomok **beállítására**, csapágyhézag **beállítására**, aggregátók **illesztésére**, ollókések **utánállítására**, munkadarabok **beállítására** stb.

Tartalom:

1 csomag 5 lappal.

Műszaki leírás

Vastagság	0,05 mm
Alapanyag	Rozsdamentes és saválló nemesacél
Hibahatár	±3 µm
Fóliaszélesség	100 mm

Fóliahossz	500 mm
Terméknév attribútum	rozsdamentes
Anyag	Nemesacél, INOX
Fóliák száma	5
Termék fajtája	Alátétfólia