

**3M****Tépőzáras csiszolótárcsa Központosítással és M 14 menettel, Külső Ø: 178mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	566965 178
GTIN	5010027826953
Árucikk kategória	53M

**Leírás****Kivitel:**

Tapadó oldal dupla T-horgos rendszerrel, a tépőzáras csiszolóvlies tárcsák biztonságos rögzítéshez.

**Alkalmazható:**

566902 – 566950 sz. csiszolóvlies tárcsához **központosítással**.

**Figyelem:**

Maximális kerületi sebesség sarokcsiszolókon **tépőzáras csiszolótárcsákkal** 40 m/s.

**Műszaki leírás**

Maximális fordulatszám	6000 min <sup>-1</sup>
Maximális kerületi sebesség	40 m/s
Külső Ø	178 mm
Termék fajtája	Tartótányér