



ISO tartótányér középkemény/bordázott, Külső Ø: 172mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	566670 172
GTIN	2050001031792
Árucikk kategória	52M

Leírás

Kivitel:

Nagy hőállóságú fiber tárcsa tartótányér. Speciális formatervezésű a fiber tárcsák teljes teljesítménytényének eléréséhez.

Középkemény tányér széles bordákkal a szemcse jobb megtámasztásához perem- és felületcsiszolásnál. **Durvább csiszolási munkákhoz** 36 – 60-as szemcsézetel.

ISO szerint.

Műszaki leírás

Maximális fordulatszám	8500 min ⁻¹
Maximális kerületi sebesség	80 m/s
Tárcsa Ø-höz	180 mm
Külső Ø	172 mm
Inkl. felfogó anya	igen
Termék fajtája	Tartótányér