

**Semi profil lapka 30° külső, balos, HB7010, Emelkedés: 5mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	270858 5
GTIN	4045197871589
Árucikk kategória	21J

**Műszaki leírás**

Szerszámanyag	HM
Menetemelkedés	5 mm
Bel- /kültéri felhasználás	külső
Felhasználás módja	balos
Váltólapka profil	semi-profil
Minőség	HB7010
Tűrési osztály	DIN 103 7e
Menetfajta	TR
Menetfajta	TR-LH
Profilszög	30 fok
Vastagság	4,76 mm
Lapkaméret L	22 mm

Termék fajtája

Váltólapka menetesztergáláshoz

**Felhasználói adatok**

	<b>Felhasználás</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kód</b>
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	250 m/min	N
Alu > 10% Si	alkalmas	180 m/min	N
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	150 m/min	P
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	150 m/min	P
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	130 m/min	P
Acél < 1100 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	100 m/min	P
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	90 m/min	P
Acél < 55 HRC	feltételesen alkalmas	40 m/min	H
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	100 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	50 m/min	S
GG(G)	alkalmas	130 m/min	K
CuZn	feltételesen alkalmas	150 m/min	N
Folyamatos	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		