

3M**Fiber tárcsa tartótányér rugalmas/sima, Külső Ø: 180mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	566692 180
GTIN	4046719523825
Árucikk kategória	53M

Leírás**Kivitel:**

Nagy hőállóságú fiber tárcsa tartótányér. Speciális formatervezésű a fiber tárcsák teljes teljesítménytényének eléréséhez.

Rugalmas speciális műanyag tányér **flexibilis kontúrcsiszoláshoz**. Ideális 60-as és finomabb szemcsézethez.

Plusz 5/8 col felfogó anyával.

Műszaki leírás

Maximális fordulatszám	8500 min ⁻¹
Maximális kerületi sebesség	80 m/s
Tárcsa Ø-höz	180 mm
Külső Ø	180 mm
Inkl. felfogó anya	igen
Termék fajtája	Tartótányér