



Csúsztatható szorító Rövid, Típus: 5



Rendelési adatok

Rendelés száma	370092 5
GTIN	4020772003135
Árucikk kategória	35A

Leírás

Kivitel:

- 30 ill. 49 kN szorítóerő kb. 100 Nm meghúzási nyomatékkal.
- Kovácsolt befogóelem ötvözött nemesíthető acélból, fekete horganyzott.
- Magasságban és hosszban fokozatmentesen állítható.
- Alacsony szerkezetmagasság.

Tartalom:

- Alaptest és tartó.
- Horonycsap DIN 508, szorítócsavarral, szilárdsági osztály 12.9.

Opcionális tartozék:

370095 sz. nyomóelemek.

Műszaki leírás

Rögzítő csavar G	M12
B ₁	18 mm
Szorítóerő	32 kN
A ₁	78 mm

Kulcsnyílás SW	8 mm
L	95 mm
T-horony szélessége	14 mm
B	54 mm
A	36 mm
Befogási magasság h-H	6 - 50 mm
Rögzítő csavar G ₁	M16
Állítási út V	12 - 82 mm
Típus	764Md
Termék fajtája	Nagy szorítóerejű leszorító

Tartozék

Nyomóidom, nemesacél Típus DG	370095 DG
Nyomóidom, nemesacél Típus DR	370095 DR