



## Csúsztatható szorító Rövid, Típus: 6



### Rendelési adatok

Rendelés száma	370092 6
GTIN	4020772004682
Árucikk kategória	35A

### Leírás

#### Kivitel:

- 30 ill. 49 kN szorítóerő kb. 100 Nm meghúzási nyomatékkal.
- Kovácsolt befogóelem ötvözött nemesíthető acélból, fekete horganyzott.
- Magasságban és hosszban fokozatmentesen állítható.
- Alacsony szerkezetmagasság.

#### Tartalom:

- Alaptest és tartó.
- Horonycsap DIN 508, szorítócsavarral, szilárdsági osztály 12.9.

#### Opcionális tartozék:

370096 sz. nyomóelemek.

### Műszaki leírás

A <sub>1</sub>	92 mm
L	110 mm
Rögzítő csavar G <sub>1</sub>	M20
B	60 mm

Kulcsnyílás SW	10 mm
Szorítóerő	40 kN
B <sub>1</sub>	20 mm
T-horony szélessége	18 mm
Állítási út V	15 - 95 mm
Befogási magasság h-H	6 - 50 mm
Rögzítő csavar G	M16
A	42 mm
Típus	764Md
Termék fajtája	Nagy szorítóerejű leszorító

## Tartozék

Nyomóidomok csúsztatható erősített szorítókhöz Típus DR	370096 DR
Nyomóidomok csúsztatható erősített szorítókhöz Típus DG	370096 DG