

**HOLEX****Tépőzárás csiszolóvlies tárcsa, Ø 115 mm, Szemcseméret: 280****Rendelési adatok**

Rendelés száma	566940 280
GTIN	4045197566195
Árucikk kategória	52E

**Leírás****Kivitel:**

Tépőzárás vlies csiszolótárcsa áttűzött szövetalátéttel a tépőzár biztos tapadásához. Kivehető központosító maggal a tárcsa pontosabb pozicionálásához és jobb tapadásához a tartótányéron **(az 566965 sz. tépőzárás csiszolótányérral kb. 50%-kal alacsonyabb a vibrációs szint.)**

**Felhasználás:**

Sarokcsiszolókon az 566960 ill. 566965 sz. tépőzárás csiszolótárcsával.

**Finiseléshez, mattírozáshoz, átmenetek készítéséhez** az érdesség mélységének jelentős csökkenése mellett, valamint **könnyű tisztítási** (pl. futtatási színek eltávolításához) és **sorjázási munkákhoz.**

**Figyelem:**

Tépőzárás csiszolótárcsákat előcsiszoláshoz lásd a **567705** sz.-től.

**Műszaki leírás**

Festék	kék
Szemcseméret	280
Kivitel	A very fine

Finomsági fok	finom
Tárcsa Ø	115 mm
Csiszolóeszköz rövid jelölése	A
Vas-, kén- és klórtartalom	< 0,1 %
Terméknév attribútum	Ø 115 mm
Maximális kerületi sebesség	40 m/s
Termék fajtája	Csiszoló vliés

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu Mg	alkalmas		
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Műanyag, GFK	alkalmas		
Fa	alkalmas		
Lakk	alkalmas		
Uni	alkalmas		
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		

## Tartozék

Tépőzáras csiszolótárcsaKözpontosítással és M 14 menettel Külső Ø 115 mm	566965 115
Tépőzáras csiszolótárcsaMenet M 14 Külső Ø 115 mm	566960 115