



## Szorítóvas ellentartóval, Típus: 2



### Rendelési adatok

Rendelés száma	370115 2
GTIN	4020772079796
Árucikk kategória	35A

### Leírás

#### Kivitel:

Szorítóköröm 2 db szorító bütyökkel. A használat szerint elforgatható. Nyomóidom és az ellentartó elveszíthetetlenül egymáshoz kapcsolódik.

#### Előny:

A munkadarabtól való távolság változtathatóan és gyorsan állítható. Nincs szükség további alátétekre a kívánt szorítási magasság eléréséhez.

#### Különleges tartozék:

375300 sz. T-horonycsavar.

Max. szorítóerő: 40 kN

A: 36 mm

A<sub>2</sub>: 21 mm

H<sub>1</sub>: 0 - 70 mm

Magasság H<sub>2</sub>: 20 mm

B<sub>2</sub>: 55 mm

### Műszaki leírás

Magasság H <sub>2</sub>	20 mm
B <sub>2</sub>	55 mm
T-horony szélessége	12 / 14 / 16 / 18 mm
A <sub>2</sub>	21 mm
Típus	2

H <sub>1</sub>	0 - 70 mm
L	150 mm
A	36 mm
Max. szorítóerő	40 kN
Termék fajtája	Szorítókörm

## Tartozék

T-horonycsavar (10.9. / 8.8.) komplett Típus 1816125	375300 1816125
T-horonycsavar (10.9. / 8.8.) komplett Típus 141250	375300 141250
T-horonycsavar (10.9. / 8.8.) komplett Típus 1212125	375300 1212125
T-horonycsavar (10.9. / 8.8.) komplett Típus 6625	375300 6625
T-horonycsavar (10.9. / 8.8.) komplett Típus 8880	375300 8880
T-horonycsavar (10.9. / 8.8.) komplett Típus 121250	375300 121250
T-horonycsavar (10.9. / 8.8.) komplett Típus 2824400	375300 2824400
T-horonycsavar (10.9. / 8.8.) komplett Típus 1616160	375300 1616160
T-horonycsavar (10.9. / 8.8.) komplett Típus 202080	375300 202080
T-horonycsavar (10.9. / 8.8.) komplett Típus 1412200	375300 1412200
T-horonycsavar (10.9. / 8.8.) komplett Típus 1412100	375300 1412100
T-horonycsavar (10.9. / 8.8.) komplett Típus 1614100	375300 1614100
T-horonycsavar (10.9. / 8.8.) komplett Típus 1010100	375300 1010100
T-horonycsavar (10.9. / 8.8.) komplett Típus 8850	375300 8850
T-horonycsavar (10.9. / 8.8.) komplett Típus 1212200	375300 1212200
T-horonycsavar (10.9. / 8.8.) komplett Típus 181663	375300 181663
T-horonycsavar (10.9. / 8.8.) komplett Típus 2020125	375300 2020125
T-horonycsavar (10.9. / 8.8.) komplett Típus 2824250	375300 2824250
T-horonycsavar (10.9. / 8.8.) komplett Típus 1614250	375300 1614250
T-horonycsavar (10.9. / 8.8.) komplett Típus 1614160	375300 1614160
T-horonycsavar (10.9. / 8.8.) komplett Típus 2020315	375300 2020315

T-horonycsavar (10.9. / 8.8.) komplett Típus 2424160	375300 2424160
T-horonycsavar (10.9. / 8.8.) komplett Típus 2220315	375300 2220315
T-horonycsavar (10.9. / 8.8.) komplett Típus 101063	375300 101063
T-horonycsavar (10.9. / 8.8.) komplett Típus 1616100	375300 1616100
T-horonycsavar (10.9. / 8.8.) komplett Típus 1412160	375300 1412160
T-horonycsavar (10.9. / 8.8.) komplett Típus 1412125	375300 1412125
T-horonycsavar (10.9. / 8.8.) komplett Típus 101040	375300 101040
T-horonycsavar (10.9. / 8.8.) komplett Típus 1616125	375300 1616125
T-horonycsavar (10.9. / 8.8.) komplett Típus 1816250	375300 1816250
T-horonycsavar (10.9. / 8.8.) komplett Típus 2824160	375300 2824160
T-horonycsavar (10.9. / 8.8.) komplett Típus 161663	375300 161663
T-horonycsavar (10.9. / 8.8.) komplett Típus 1616250	375300 1616250
T-horonycsavar (10.9. / 8.8.) komplett Típus 4236250	375300 4236250
T-horonycsavar (10.9. / 8.8.) komplett Típus 8832	375300 8832
T-horonycsavar (10.9. / 8.8.) komplett Típus 2824100	375300 2824100
T-horonycsavar (10.9. / 8.8.) komplett Típus 2220200	375300 2220200
T-horonycsavar (10.9. / 8.8.) komplett Típus 1816100	375300 1816100
T-horonycsavar (10.9. / 8.8.) komplett Típus 1212160	375300 1212160
T-horonycsavar (10.9. / 8.8.) komplett Típus 101080	375300 101080
T-horonycsavar (10.9. / 8.8.) komplett Típus 2020200	375300 2020200
T-horonycsavar (10.9. / 8.8.) komplett Típus 141280	375300 141280
T-horonycsavar (10.9. / 8.8.) komplett Típus 161463	375300 161463
T-horonycsavar (10.9. / 8.8.) komplett Típus 121280	375300 121280
T-horonycsavar (10.9. / 8.8.) komplett Típus 1212100	375300 1212100
T-horonycsavar (10.9. / 8.8.) komplett Típus 222080	375300 222080
T-horonycsavar (10.9. / 8.8.) komplett Típus 1816160	375300 1816160
T-horonycsavar (10.9. / 8.8.) komplett Típus 2220125	375300 2220125
T-horonycsavar (10.9. / 8.8.) komplett Típus 161480	375300 161480
T-horonycsavar (10.9. / 8.8.) komplett Típus 1614125	375300 1614125