



Szorítóvas ellentartóval, Típus: 3



Rendelési adatok

Rendelés száma	370115 3
GTIN	
Árucikk kategória	35A

Leírás

Kivitel:

Szorítókörmöm 2 db szorító bütyökkel. A használat szerint elforgatható. Nyomóidom és az ellentartó elveszíthetetlenül egymáshoz kapcsolódik.

Előny:

A munkadarabtól való távolság változtathatóan és gyorsan állítható. Nincs szükség további alátétekre a kívánt szorítási magasság eléréshez.

Különleges tartozék:

375300 sz. T-horonycsavar.

Műszaki leírás

L	187 mm
Magasság H ₂	30 mm
B ₂	62 mm
A ₂	27 mm
Max. szorítóerő	60 kN
Típus	3
T-horony szélessége	16 / 18 / 20 / 22 mm
H ₁	0 - 80 mm

A	42 mm
Termék fajtája	Szorítóköröm

Tartozék

T-horonycsavar (10.9. / 8.8.)komplett Típus 2020200	375300 2020200
T-horonycsavar (10.9. / 8.8.)komplett Típus 1614100	375300 1614100
T-horonycsavar (10.9. / 8.8.)komplett Típus 1616250	375300 1616250
T-horonycsavar (10.9. / 8.8.)komplett Típus 1412100	375300 1412100
T-horonycsavar (10.9. / 8.8.)komplett Típus 121280	375300 121280
T-horonycsavar (10.9. / 8.8.)komplett Típus 1212200	375300 1212200
T-horonycsavar (10.9. / 8.8.)komplett Típus 181663	375300 181663
T-horonycsavar (10.9. / 8.8.)komplett Típus 1616125	375300 1616125
T-horonycsavar (10.9. / 8.8.)komplett Típus 1412200	375300 1412200
T-horonycsavar (10.9. / 8.8.)komplett Típus 1816100	375300 1816100
T-horonycsavar (10.9. / 8.8.)komplett Típus 1212100	375300 1212100
T-horonycsavar (10.9. / 8.8.)komplett Típus 2020315	375300 2020315
T-horonycsavar (10.9. / 8.8.)komplett Típus 1616160	375300 1616160
T-horonycsavar (10.9. / 8.8.)komplett Típus 161480	375300 161480
T-horonycsavar (10.9. / 8.8.)komplett Típus 141280	375300 141280
T-horonycsavar (10.9. / 8.8.)komplett Típus 2220315	375300 2220315
T-horonycsavar (10.9. / 8.8.)komplett Típus 8850	375300 8850
T-horonycsavar (10.9. / 8.8.)komplett Típus 1010100	375300 1010100
T-horonycsavar (10.9. / 8.8.)komplett Típus 141250	375300 141250
T-horonycsavar (10.9. / 8.8.)komplett Típus 1614250	375300 1614250
T-horonycsavar (10.9. / 8.8.)komplett Típus 1212160	375300 1212160
T-horonycsavar (10.9. / 8.8.)komplett Típus 1816250	375300 1816250
T-horonycsavar (10.9. / 8.8.)komplett Típus 1616100	375300 1616100
T-horonycsavar (10.9. / 8.8.)komplett Típus 121250	375300 121250

T-horonycsavar (10.9. / 8.8.)komplett Típus 2220200	375300 2220200
T-horonycsavar (10.9. / 8.8.)komplett Típus 1212125	375300 1212125
T-horonycsavar (10.9. / 8.8.)komplett Típus 101040	375300 101040
T-horonycsavar (10.9. / 8.8.)komplett Típus 2824100	375300 2824100
T-horonycsavar (10.9. / 8.8.)komplett Típus 101080	375300 101080
T-horonycsavar (10.9. / 8.8.)komplett Típus 101063	375300 101063
T-horonycsavar (10.9. / 8.8.)komplett Típus 1816160	375300 1816160
T-horonycsavar (10.9. / 8.8.)komplett Típus 161663	375300 161663
T-horonycsavar (10.9. / 8.8.)komplett Típus 6625	375300 6625
T-horonycsavar (10.9. / 8.8.)komplett Típus 2824400	375300 2824400
T-horonycsavar (10.9. / 8.8.)komplett Típus 1614160	375300 1614160
T-horonycsavar (10.9. / 8.8.)komplett Típus 2824250	375300 2824250
T-horonycsavar (10.9. / 8.8.)komplett Típus 202080	375300 202080
T-horonycsavar (10.9. / 8.8.)komplett Típus 2424160	375300 2424160
T-horonycsavar (10.9. / 8.8.)komplett Típus 1816125	375300 1816125
T-horonycsavar (10.9. / 8.8.)komplett Típus 2824160	375300 2824160
T-horonycsavar (10.9. / 8.8.)komplett Típus 2220125	375300 2220125
T-horonycsavar (10.9. / 8.8.)komplett Típus 8832	375300 8832
T-horonycsavar (10.9. / 8.8.)komplett Típus 8880	375300 8880
T-horonycsavar (10.9. / 8.8.)komplett Típus 222080	375300 222080
T-horonycsavar (10.9. / 8.8.)komplett Típus 1412160	375300 1412160
T-horonycsavar (10.9. / 8.8.)komplett Típus 1412125	375300 1412125
T-horonycsavar (10.9. / 8.8.)komplett Típus 2020125	375300 2020125
T-horonycsavar (10.9. / 8.8.)komplett Típus 161463	375300 161463
T-horonycsavar (10.9. / 8.8.)komplett Típus 1614125	375300 1614125