

uvex**Füldugó készlet uvex x-fit, Típus: R300****Rendelési adatok**

Rendelés száma	097325 R300
GTIN	4031101501253
Árucikk kategória	04U

Leírás**Kivitel:**

Poliuretán habszivacsból készült nagyon puha füldugók, melyek lágyan illeszkednek a hallójárat anatómiai alakjához. A zárt felület megakadályozza szennyeződések lerakódását és idegen testek behatolását. A szabadalmaztatott x-grip technológia megkönnyíti a füldugó gyors és pontos behelyezését és kivételét és csökkenti az expanziós nyomást, amely hosszabb használat esetén is kényelmes viseletet biztosít.

Jól használható **közepes és nagyméretű hallójáratokban**. SNR = 37 dB (H = 36 dB, M = 35 dB, L = 34 dB). **Utántöltő doboz 300 pár ömlesztett** füldugóval a 097525 sz. uvex one 2 click adagolóhoz.

Kivitel reklámszöveg:

Nagyon puha PU füldugó zárt felülettel (megakadályozza szennyeződés lerakódását).

- **A szabadalmaztatott x-grip technológia megkönnyíti a kivételét és a behelyezést.**
- **Kisebb expanziós nyomás.**

Jól használható **közepes és nagyméretű hallójáratokban**. SNR = 37 dB (H = 36 dB, M = 34 dB, L = 34 dB).

Műszaki leírás

Csomagolás	ömlesztve
------------	-----------

Tartalom	300 pár
SNR érték (szigetelő érték)	37 dB(A)
Füldugó anyaga	Poliuretán
Termék fajtája	Egyszer használatos füldugó

Tartozék

Füldugó adagolóuvex one2click	097525
Füldugó adagoló Típus 500	097530 500
Zajterhelés jelzőNI100	097305