

uvex**Füldugó készlet uvex com4-fit, Típus: R300****Rendelési adatok**

Rendelés száma	097330 R300
GTIN	4031101501277
Árucikk kategória	04U

Leírás**Kivitel:**

A füldugó formája a kompakt ergonómiának köszönhetően mindenekelőtt **kis ill. szűk hallójáratokkal** rendelkező személyeknek jelent előnyt. A zárt felület megakadályozza idegen testek behatolását. A szabadalmaztatott x-grip technológia csökkenti a hallójáratban kialakuló nyomást. Ezen kívül egyértelműen megkönnyíti a füldugó kivételét. A puha anyag jobb és hosszabb viselési kényelmet nyújt.

SNR = 33 dB (H = 34 dB, M = 31 dB, L = 29 dB). **Utántöltő doboz 300 pár ömlesztett füldugóval** a 097525 sz. uvex one 2 click adagolóhoz.

Figyelem:

Zsinórral is szállítható a 097617 sz. 100 méret alatt.

Műszaki leírás

Tartalom	300 pár
Csomagolás	ömlesztve
SNR érték (szigetelő érték)	33 dB(A)
Füldugó anyaga	Poliuretán

Termék fajtája

Egyszer használatos fűldugó

Tartozék

Fűldugó adagoló Típus 500

097530 500

Zajterhelés jelzőNI100

097305

Fűldugó adagolóuvex one2click

097525