

uvex**Teljes látómezős hegesztő védőszemüveg uvex ultrasonic flip-up, Védelmi fokozat: 5**

Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 096594 5 |
| GTIN | 4031101517780 |
| Árucikk kategória | 04U |

Leírás

Kivitel:

Sportos **teljes látómezős hegesztő védőszemüveg** felhajtható és könnyen cserélhető szűrővel. A **körbefutó puha komponensek** megakadályozzák a nyomásérzet kialakulását, tartós viselet esetén is. A széles lencse a belső oldalon **páramentes** és a külső oldalon **karcálló, valamint vegyszereknek ellenálló** tulajdonságokkal rendelkezik (uvex supravision excellence bevonat). **Lehajtható UV és infravörös védőszűrő** tökéletes színérzékeléssel. Az uvex infradur bevonatnak köszönhetően minimálisra csökken a hegesztési szikrák ráégésének veszélye a szűrőlencsére. Rátétszemüveggént használható.

Szabvány:

EN 166; EN 169; EN 170

Kivitel: Rátétszemüveg

Lencse bevonat: Vegyszereknek ellenáll

Lencse bevonat: Karcálló

Lencse bevonat: Párásodásmentes

UV védelem: UV400

Lencse anyaga: Polikarbonát

Lencse jelölése: 2-1,2W 1 BKN

Kiegészítő lencse lencsejelölése: 5 W 1

Műszaki leírás

| | |
|----------------------------------|------------------------|
| IR szűrő védelmi fokozat | 5 |
| Lencse anyaga | Polikarbonát |
| UV védelem | UV400 |
| Lencse bevonat | Vegyszereknek ellenáll |
| Lencse bevonat | Karcálló |
| Lencse bevonat | Párásodásmentes |
| Lencse jelölése | 2-1,2W 1 BKN |
| Kiegészítő lencse lencsejelölése | 5 W 1 |
| Sorozat | ultrasonic |
| Keret jelölése | W 166 34 B CE |
| Kivitel | Rátétszemüveg |
| Termék fajtája | Hegesztő védőszemüveg |