

**HOLEX****Gépi működtetésű tokmány karcsú, SK 40, Ø D1: 16 mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	300788 16
GTIN	4045197871732
Árucikk kategória	32A

**Leírás****Kivitel:**

- **Csekély súrlódás a túcsapágnak köszönhetően.**
- **Korróziógátló bevonattal védett.**
- **Porral és vízzel szemben védett.**
- **A nagyon nagy szorítóerő növeli az élettartamot és javítja a felületet.**
- **Rugalmas befogási tartomány a szorítópatronokkal.**

**Szorítóerő max. 150 Nm Ø 12-nél, 300 Nm Ø 16-nál és 400 Nm Ø 20-nál.** Kiegyensúlyozási fok **G2,5 15000 min<sup>-1</sup>-nél.**

**Előny:**

- **Hosszú szerszám élettartam.**
- **Rezgéscsillapító tulajdonságok.**
- **Nagy stabilitás a megerősített felfogó anyá következtében.**
- **Kevés zavaró kontúr a karcsú felépítésnek köszönhetően.**

**Felhasználás:**

Hengeres szárú szerszámok befogásához.

**Tartalom:**

Inkluzív felfogó anyá.

**Különleges tartozék:**

Kúpvonócsapok 308600 – 308806 sz.

309581 – 309582 sz. szorítópatronok.

Forgácsolási stratégia: HPC

A-méret kinyúlási hossz: 70 mm

Szorítópatron külső Ø: 38 mm

Hozzávaló szorítókulcs 309747 sz.: S16

## Műszaki leírás

Szorítópatron külső Ø	38 mm
A-méret kinyúlási hossz	70 mm
Befogási Ø D <sub>1</sub>	16 mm
Hozzávaló szorítókulcs 309747 sz.	S16
Befogó	SK 40
Befogó szabvány	DIN 69871
Befogó szabvány	ISO 7388-1
Alak	AD
Kiegészítő fok G, fordulatszám	G 6,3, 15000 min <sup>-1</sup> -nél
Körfutási pontosság	≤ 5 µm
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Gépi működtetésű tokmány

## Tartozék

Speciális kúpvonócsap, belső menet nélkül tömített Meredekkúphoz 40	308720 40
Speciális kúpvonócsap, belső menet nélkül tömített Meredekkúphoz 40	308700 40
Kúpvonócsap tömített Meredekkúphoz 40	308660 40
Kúpvonócsap 90° tömített Meredekkúphoz 40	308795 40
Kúpvonócsap Form A Meredekkúphoz 40	308600 40
Kúpvonócsap tömített Meredekkúphoz 40	308635 40
Kúpvonócsap tömített, Form B Meredekkúphoz 40	308650 40
Kúpvonócsap 45° tömített Meredekkúphoz 40	308765 40
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7 Form A Meredekkúphoz 40	308605 40
Kúpvonócsap 45° tömített Meredekkúphoz 40	308760 40

Kúpvonócsap Hurco 45° furattal és tőrésrel tömített Meredekkúphoz 40	308801 40
Kúpvonócsap Mori-Seiki, tömített, Form A Meredekkúphoz 40	308630 40
Kúpvonócsap Form B Meredekkúphoz 40	308640 40
Kúpvonócsap Hurco 90° tőrésrel tömített Meredekkúphoz 40	308806 40
Kúpvonócsap tömített, Form B Meredekkúphoz 40	308620 40
Kúpvonócsap tömített, Form A Meredekkúphoz 40	308610 40
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7 tömített, Form B Meredekkúphoz 40	308615 40
Kúpvonócsap Hurco 45° tőrésrel tömített Meredekkúphoz 40	308802 40
Kúpvonócsap Mori-Seiki, tömített, Form A Meredekkúphoz 40	308625 40
Kúpvonócsap 60° tömített Meredekkúphoz 40	308785 40
Kúpvonócsap Mazak, tömített, Form A Meredekkúphoz 40M	308670 40M
Speciális kúpvonócsap belső menettel Meredekkúphoz 40	308740 40
Kúpvonócsap 90° tömített Meredekkúphoz 40	308790 40