



Hézagolólemez készlet, 5 darabos, 150×500 mm, rozsdamentes, Vastagság: 0,15mm



Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 478760 0,15 |
| GTIN | 2050001057716 |
| Árucikk kategória | 48B |

Leírás

Kivitel:

Hideghengerelt, rugó keménységű, maximális síkpontosságú hézagmérő szalagacél. A fóliavastagság letörölhetetlenül megjelölve. Stabil adagolótartóban tárolva.

Rozsdamentes – rozsdamentes és saválló nemesacél, szerszámanyag sz. 1.4310(ill. 1.4301 vastagság 0,02 és 0,05 mm), hideghengerelt, rugó keménységű, fényes felület.

Felhasználás:

Szerszámok **felszerelésére**, készülékek **beállítására**, tőrések **kiegyenlítésére**, készülékek **alátéteként**, gépek **beigazítására**, idomok **beállítására**, csapágyhézag **beállítására**, aggregátok **illesztésére**, ollókések **utánállítására**, munkadarabok **beállítására** stb.

Tartalom:

1 csomag 5 lappal.

Műszaki leírás

| | |
|-----------|-----------------------------------|
| Vastagság | 0,15 mm |
| Alapanyag | Rozsdamentes és saválló nemesacél |
| Hibahatár | ± 5 µm |

| | |
|----------------------|-----------------|
| Fóliaszélesség | 150 mm |
| Fóliahossz | 500 mm |
| Terméknév attribútum | rozsdamentes |
| Anyag | Nemesacél, INOX |
| Fóliák száma | 5 |
| Termék fajtája | Alátétfólia |