

HOLEX**Kompakt tárcsa D × T × H (mm), 150×6×25, Szemcseméret: 180****Rendelési adatok**

Rendelés száma	566997 180
GTIN	4045197681805
Árucikk kategória	52M

Leírás**Kivitel:**

Kompakt tárcsa préselt rostvlies-ből a futtatási színek nélküli hűvös csiszoláshoz.

Felhasználás:

Sarokvarratoknál, hegesztési pontoknál és nehezen hozzáférhető helyeken végzett **leválasztáshoz, tisztításhoz és finiseléshez** sarokcsiszolóval (Ø 125 mm) vagy sarokvarrat csiszolóval (Ø 150 mm).

Sarokvarrat csiszológépeken további tartozékok nélkül.

Figyelem:

Kompakt vlies tárcsákat felületcsiszoláshoz az 566991 cikkszámok alatt talál. Sorjázó és finiselő korongokat köszörűgépen történő használathoz az 568725 sz., 568731 sz. és 568741 sz. alatt talál.

Műszaki leírás

Keménységi fok	közepes
Finomsági fok	közepes
Szemcseméret	180

Kivitel	6A közepes
Tárcsa Ø D	150 mm
Furat Ø H	25 mm
Tárcsaszélesség T	6 mm
Csiszolóeszköz rövid jelölése	SiC
Csiszolóanyag	Szilíciumkarbid (SiC)
Vas-, kén- és klórtartalom	< 0,1 %
Terméknév attribútum	150×6×25
Maximális kerületi sebesség	60 m/s
Maximális fordulatszám	7500 min ⁻¹
Termék fajtája	Kompakt tárcsa

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu Mg	alkalmas		
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
Műanyag, GFK	alkalmas		
Lakk	alkalmas		
Uni	alkalmas		
Száraz	alkalmas		

