

**HOLEX****Rugós erőmérő, Max. méréstartomány: 100N****Rendelési adatok**

Rendelés száma	478900 100N
GTIN	4045197208194
Árucikk kategória	42H

**Leírás****Kivitel:**

Stabil fémház kézre álló formában; kalapácslakkozott. Átekinthetően beosztott számlap kettős skálával, mindkét irányban való méréshez. Mutatóval és vonszolt mutatóval.

**Felhasználás:**

Elektrotechnikában és finommechanikában, pl. relérugók érintkező nyomásának beállítására vagy motorok kefenyomásának ellenőrzésére, ill. húzó- vagy nyomórugók beállítására.

**Pontosság:**

$\pm 0,01 \times (\text{méréstartomány} + \text{mért érték})$ .

**Műszaki leírás**

Tapintó hossza L	8 mm
Számlap $\varnothing$	72 mm
Méréstartomány	10 - 100 N
Skálaosztás-érték	2 N
Kalibrálás	Kérjen ajánlatot
Méréstechnika	analóg
Termék fajtája	Rugós erőmérő

**Szolgáltatások**

KalibrálásRugós erőmérő Típus F

027730 F