

Csőmenet Nem megy-oldali gyűrűs idomszer, Menet: G1/2coll**Rendelési adatok**

Rendelés száma	486250 G1/2
GTIN	2050001036322
Árucikk kategória	48B

Leírás**Kivitel:**

DIN EN ISO 228-2 szerinti idomszerek. A tűrési osztályú menetidomszerek.
Nem megy-oldali idomszerek pirossal jelölve.

Szabvány:

DIN EN ISO 228

Figyelem:

Menetidomszerek más átmérőkkel külön rendelésre szállíthatóak.

Műszaki leírás

Menet Ø	20,96 mm
Menet / coll	14
Menet	G1/2
Tűrési osztály	A
Kalibrálás	L12
Tűrésmező	A

Idomszert fajtája	Nem megy-oldali idomszer
Menetfajta	G
Szabvány	DIN 228
Termék fajtája	Nem megy-oldali gyűrűs menetidomszer

Szolgáltatások

KalibrálásGyűrűs menetidomszer maximális Ø 60 mm	028600 60
DAkKS kalibrálásGyűrűs menetidomszer Maximális Ø 100 mm	028640 100