

ALLURIS

FMI-S10 digitális erőmérő készülék (napelemes), Méréstartomány: 500N**Rendelési adatok**

Rendelés száma	478980 500
GTIN	4260244680376
Árucikk kategória	47F

Leírás**Kivitel:**

- **Robusztus erőmérő készülék kézre álló présöntött alumínium házzal 0,001 és 2500 N közötti nyomó és húzóerőhöz.**
- **Túlterhelés elleni védelem 500%-ig és védett mérőtengely.**
- **Menetes rész további markolatokhoz.**
- **Pontos pozicionálás a vizsgálópadokon a megvezető csapoknak köszönhetően.**
- **Folyamatosan üzemkészs a független fotovoltaikus energiaellátásnak köszönhetően.**

Funkció:

IP65: Vízszugár ellen minden irányból és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Felhasználás:

Nyomó- és húzóerők mérése a minőségellenőrzés és termelés területén. Mobil kézi mérőkészülékként használható kültéren és vizsgálópadokon vagy szerkezeteken. A házba integrált rögzítőmenetek vizsgálópadokon való rögzítésére és további markolatok felfogatására szolgálnak.

Tartalom:

Erőmérő készülék védőkofferben, felcsavarozható tartozékok az erő kifejtéséhez (lapos fej, hornyos fej, kúp, kampó) és gyors üzembe helyezési útmutató.

Műszaki leírás

IP védettségi osztály	IP 65
Felbontás	0,5 N
Méréstartomány	500 N
Szélesség	82 mm
Hossz	150 mm
Magasság	29 mm
Hibahatár	$\pm 0,3$ maximális érték (± 1 digit) %
Csatlakozó menet	M6
Energiaellátás	napelemes
Méréstechnika	digitális
Kalibrálás	Kérjen ajánlatot
Termék fajtája	Erőmérő készülék