

HOLEX**Rugós erőmérő, Max. méréstartomány: 100cN****Rendelési adatok**

Rendelés száma	478900 100cN
GTIN	4045197208118
Árucikk kategória	42H

Leírás**Kivitel:**

Stabil fémház kézre álló formában; kalapácslakkozott. Átekinthetően beosztott számlap kettős skálával, mindkét irányban való méréshez. Mutatóval és vonszolt mutatóval.

Felhasználás:

Elektrotechnikában és finommechanikában, pl. relérugók érintkező nyomásának beállítására vagy motorok kefenyomásának ellenőrzésére, ill. húzó- vagy nyomórugók beállítására.

Pontosság:

$\pm 0,01 \times (\text{méréstartomány} + \text{mért érték})$.

Műszaki leírás

Méréstartomány	0,1 - 1 N
Tapintó hossza L	29 mm
Számlap \varnothing	36 mm
Skálaosztás-érték	2 cN
Kalibrálás	K1
Méréstechnika	analóg
Termék fajtája	Rugós erőmérő

Szolgáltatások

KalibrálásRugós erőmérő Típus F

027730 F