

Finommenet Nem megy-oldali gyűrűs idomszer 6g, M × emelkedés: 52X1,5



Rendelési adatok

Rendelés száma	486210 52X1,5
GTIN	2050001039040
Árucikk kategória	48B

Leírás

Kivitel:

A leköszörült első csavarmenet (1 mm emelkedéstől) eltávolítja a szennyeződések a munkadarabból és megakadályozza az első csavarmenet idő előtti kitörését.

Kivitel **DIN 2279 – 2299** szerint.

Felhasználás:

Metrikus ISO-finommenetekhez, jobbos DIN 13.

Szabvány:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

Figyelem:

Menetidomszerek finommenethez más emelkedéssel, Whitworth, trapéz-, zsinór-, UNC-, UNF- és NPT menethez; balos menethez külön rendelésre szállíthatók.

Műszaki leírás

Menetemelkedés	1,5 mm
Tűrési osztály	6g
Menet	M52
Kalibrálás	L12

Idomszert fajtája	Nem megy-oldali idomszert
Túrésmező	g
Szabvány	DIN 13
Menetfajta	MF
Minőség	6
Termék fajtája	Nem megy-oldali gyűrűs menetidomszert

Szolgáltatások

Kalibrálás Gyűrűs menetidomszert maximális Ø 60 mm	028600 60
DAkkS kalibrálás Gyűrűs menetidomszert Maximális Ø 100 mm	028640 100