

3M Scotch-Brite™

Kézi csiszoló vlies lapok, 60 darabos tekercs Durable Flex, 100×200 mm, Vlies szerkezet: 280**Rendelési adatok**

Rendelés száma	556148 280
GTIN	8410001134376
Árucikk kategória	53M

Leírás**Kivitel:**

Szintetikus nylonvlies műgyanta kötésű csiszolószemcsével.

Rugalmas nagy teljesítményű vlies **rendkívül sűrű szemcseeloszlással** mélyen a szálak anyag szerkezetéig. A speciális vlies szerkezet **agresszívebb csiszolást** és maximális élettartamot tesz lehetővé eltömődés nélkül, és még **egyenletesebb csiszolási képet** eredményez. A **rendkívül nagy rugalmasság** megkönnyíti a nehezen hozzáférhető helyeken történő felhasználást.

Előny:

- **Igazodik a munkadarab alakjához.**
- **A nyílt szerkezet megakadályozza az eltömődést és csökkenti a hőképződést.**
- **Egyenletes a csiszolt felület.**
- **Szárazon és nedvesen is használható.**
- **Rozsdaképző alkotóelemeket nem tartalmaz.**

Felhasználás:

Kézi tisztításhoz és finiseléshez, az acélforgács-termékek ideális helyettesítője. **Közepes / középfinom:** Univerzálisan használható vakrozsdá, kisebb szennyeződések, elszíneződések eltávolításához; előcsiszolt vagy kefézett felületek utáncsiszolásához vagy festés előtti zsírtalanításhoz, tisztításhoz.

Tartalom:

Tekercs 60 darab letéphető perforált kézi lappal.

Műszaki leírás

Finomsági fok	középfinom
Szemcseméret	280 - 360
Vlies szerkezet	280
Festék	piros
3M megnevezés	DF
Kivitel	A Very Fine
Vas-, kén- és klórtartalom	< 0,1 %
Szélesség	100 mm
Hossz	200 mm
Terméknév attribútum	100×200 mm
Termék fajtája	Csiszolóvlies lap

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu Mg	alkalmas		
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Műanyag, GFK	alkalmas		
Fa	alkalmas		
Kőzet	feltételesen alkalmas		

Lakk	alkalmas
Uni	alkalmas
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas
Száraz	alkalmas

Tartozék

Tüske	556030
Kézi csiszolótömb	556020