

## Csőmenet Nem megy-oldali gyűrűs idomszer, Menet: G1 coll



### Rendelési adatok

Rendelés száma	486250 G1
GTIN	2050001036346
Árucikk kategória	48B

### Leírás

**Kivitel:**

DIN EN ISO 228-2 szerinti idomszerek. A tűrési osztályú menetidomszerek.  
Nem megy-oldali idomszerek pirossal jelölve.

**Szabvány:**

**DIN EN ISO 228**

**Figyelem:**

Menetidomszerek más átmérőkkel külön rendelésre szállíthatóak.

### Műszaki leírás

Menet / coll	11
Menet Ø	33,25 mm
Menet	G1
Tűrési osztály	A
Kalibrálás	L12
Idomszert fajtája	Nem megy-oldali idomszer

Tűrésmező	A
Menetfajta	G
Szabvány	DIN 228
Termék fajtája	Nem megy-oldali gyűrűs menetidomszer

## Szolgáltatások

KalibrálásGyűrűs menetidomszer maximális Ø 60 mm	028600 60
DAkKS kalibrálásGyűrűs menetidomszer Maximális Ø 100 mm	028640 100