

3M Scotch-Brite™

Csiszolóvlies tekercs Durable Flex, 100 mm × 10 m, Vlies szerkezet: 1000**Rendelési adatok**

Rendelés száma	556085 1000
GTIN	4046719858309
Árucikk kategória	53M

Leírás**Kivitel:**

Szintetikus nylonvlies műgyanta kötésű csiszolószemcsével.

Rugalmas nagy teljesítményű vlies **rendkívül sűrű szemcseeloszlással** mélyen a szálal anyag szerkezetéig. A speciális vlies szerkezet **agresszívabb csiszolást** és maximális élettartamot tesz lehetővé eltömődés nélkül, és még **egyenletesebb csiszolási képet** eredményez. A **rendkívül nagy rugalmasság** megkönnyíti a nehezen hozzáférhető helyeken történő felhasználást.

Előny:

- **Igazodik a munkadarab alakjához.**
- **A nyílt szerkezet megakadályozza az eltömődést és csökkenti a hőképződést.**
- **Egyenletes a csiszolt felület.**
- **Szárazon és nedvesen is használható.**
- **Rozsdaképző alkotóelemeket nem tartalmaz.**

Felhasználás:

Kézi tisztításhoz és finiseléshez, az acélforgács-termékek ideális helyettesítője. **Finom / nagyon finom:** Érzékeny felületek tisztításához, fémeken kisebb karcolások kijavításához. Alkalmas finom / nagyon finom vonalas mattításhoz is acélokon, színes- és könnyűfémeken.

Műszaki leírás

Vlies szerkezet	1000
Szemcseméret	600 - 1000
Finomsági fok	nagyon finom
Festék	szürke
Kivitel	S Ultra Fine
3M megnevezés	DF
Vas-, kén- és klórtartalom	< 0,1 %
Görgőszélesség	100 mm
Tekercshossz	10 m
Terméknév attribútum	100 mm × 10 m
Termék fajtája	Csiszolóvlies tekercs

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu Mg	alkalmas		
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Műanyag, GFK	alkalmas		
Fa	alkalmas		
Kőzet	feltételesen alkalmas		
Lakk	alkalmas		
Uni	alkalmas		

Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas
Száraz	alkalmas

Tartozék

Kézi csiszolótömb	556020
Tüske	556030