

3M Scotch-Brite™

Csiszolóvlies lap, 158×224 mm, Vlies szerkezet: 220**Rendelési adatok**

Rendelés száma	556000 220
GTIN	4001895754937
Árucikk kategória	53M

Leírás**Kivitel:**

Szintetikus nylonvlies műgyanta kötésű csiszolószemcsével.

Előny:

- **Igazodik a munkadarab alakjához.**
- **A nyílt szerkezet megakadályozza az eltömődést és csökkenti a hőképződést.**
- **Egyszerű a csiszolt felület.**
- **Szárazon és nedvesen is használható.**
- **Rozsdaképző alkotóelemeket nem tartalmaz.**

Felhasználás:

Használható kézzel, az 556020 sz. kézi csiszolótömbön vagy rezgőcsiszolón. **Közepes / középfinom:** Univerzálisan használható vakrozda, kisebb szennyeződések, elszíneződések eltávolításához; előcsiszolt vagy kefézett felületek utáncsiszolásához, lakkozás előtti zsírtalanításhoz, tisztításhoz.

Műszaki leírás

Festék	piros
Szemcseméret	240 - 280
Vlies szerkezet	220
Finomsági fok	közepes
3M megnevezés	WR-SH
Kivitel	A Fine

Vas-, kén- és klórtartalom	< 0,1 %
Szélesség	158 mm
Hossz	224 mm
Terméknév attribútum	158×224 mm
Termék fajtája	Csiszolóvlies lap

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu Mg	alkalmas		
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Műanyag, GFK	alkalmas		
Fa	alkalmas		
Kőzet	feltételesen alkalmas		
Lakk	alkalmas		
Uni	alkalmas		
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		

Tartozék

Tüske	556030
-------	--------

Kézi csiszolótömb

556020